


NOISE REDUCING EARPLUG

ノイズカット耳栓

騒音をカットしながら
会話できる耳栓

米国特許取得済



私たちの耳は、人間の声を聞くばかりでなく、たとえば雷、滝の落ちる音、ライオンの唸り声のような危険を知らせる騒音を察知するように出来ています。しかし、現代社会では、騒音は重要な社会問題となっています。人は、人の話し声は聞きたいけれども、同時に耳を保護する必要性を感じています。従来の耳栓やイヤーマフは、騒音から耳を保護しますが、最大の欠点は、同時に人間の声の会話域の周波数の音も消音してしまうため、騒音とともに人の声もブロックしてしまうことです。ほとんどの耳栓が、500Hzで40デシベルまで消音してしまうため、人の声を聞くことが出来なくなってしまいます。

技術革新は、
人の考え方を
変えます

ノガ・ノイズカット耳栓は、そのような発明です。

2000Hzまでの会話域では、14.5デシベルまで消音しますが、2000Hzを越えると33.4デシベルまで消音しますので、騒音をカットしながら会話することが可能になりました。特殊なデザインによって耳が呼吸することが出来、柔らかいシリコン製のため、長時間に渡って快適に使用することが出来ます。耳栓は、再使用でき、ほとんどの耳にフィットする2サイズがあります。ノガ・ノイズカット耳栓は、従来の耳栓よりほんの少しだけ高いですが、イヤーマフよりずっと安い価格で、革新的な騒音からの耳の保護を実現しました。ノガ・ノイズカット耳栓は、会話をしながら騒音をブロックする必要性のあるような環境でもお役に立ちます。たとえば、工場内、工事現場、軍事訓練、列車内、射撃場、レーシング中、歯の治療時、パチンコ屋・ディスコ内等々です。イスラエル軍の降下部隊等でも使用されています。



HQ6000 ¥1,400

ノガ・ノイズカット耳栓には、Sサイズ(8.5mm径)とMサイズ(9.5mm径)があります。最高の性能を発揮するために、正しいサイズの耳栓を選んで下さい。お得なSサイズとMサイズのセット(HQ6000)がありますので、最初はセットで購入されることをお勧めします。耳栓は、石鹸水で洗って再使用できます。使用中以外は、備え付けのケースに保管して下さい。


気圧調整耳栓としても使用可能

ノガ・ノイズカット耳栓は、空気圧調整機能も備えています。航空機内での耳の痛み等にお悩みの方に特にお勧めできます。



ノガ・ノイズカット耳栓の遮音性能

NRR(平均遮音値)
会話域: 14.5dB
騒音域: 33.4dB



ノガ・ノイズカット耳栓 (店頭販売用プリスターバック入り)

型番	内容	価格
HQ1000	Sサイズ(8.5mm径)	¥ 900
HQ2000	Mサイズ(9.5mm径)	¥ 900
HQ6000	2サイズ(S&M)セット	¥1,400



HQ2000
¥900



ノガ・ウォーターズ株式会社 **NOGA**
SIMPLY SOPHISTICATED

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-8-5
TEL.048-777-1733 FAX.048-776-6740
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp

'21

※カタログに掲載された価格は、2021年12月までの価格ですが、予告なく仕様及び価格の変更をすることもございますので、ご了承下さい。